

**Garant****Kegelsenker HSS 100°, unbeschichtet, Außen-Ø DC: 25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	150023 25
GTIN	4045197959607
Artikelklasse	11M

**Beschreibung****Ausführung:**

Leichtes und ratterfreies Senken und Entgraten.  
Spanräume aus dem Vollen geschliffen.

**Technische Beschreibung**

Vorschub f in Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/U
kleinster Senker-Ø für Bohrung ab	5 mm
Gesamtlänge L	65 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Außen-Ø	25 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Kegelsenkerspitzenwinkel	100 Grad
Schneidstoff	HSS
Norm	Werksnorm
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne

Produktart

Stufen- und Kegelsenker

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu Kunststoffe	geeignet	70 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	33 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	28 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	27 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	27 m/min	P
nass minimal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		