



Akku-Säbelsäge, Typ: M18FHZ



Bestelldaten

Bestellnummer	078220 M18FHZ
GTIN	4058546030575
Artikelklasse	03L

Beschreibung

Ausführung:

Milwaukee Akku-Säbelsäge für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

- **Elektronik für stufenlose Hubzahlsteuerung und Überlastschutz.**
- **Werkzeugloses FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem.**

Mit **leistungsstarkem, bürstenlosem POWERSTATE™ Motor.**

- **REDLINK PLUS™ Elektronik mit digitalem Überlastschutz für mehr Leistung.**
- **REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für eine lange Lebensdauer.**
- **22 mm Hublänge und 3000 min⁻¹ für maximale Kontrolle.**
- **Kippbarer Sägeschuh, erlaubt die Optimierung der Schneidposition.**

Lieferumfang:

Inklusive Transportkoffer HD Box, 2x 18V Akkus, Schnellladegerät und Sägeblatt.

Hinweis:

Säbelsägeblätter finden Sie ab Nr. 588600.

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

Technische Beschreibung

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ HB 18 V
Verpackung	Transportkoffer
Herstellerbezeichnung	M18FHZ-502X
Hubzahl	0 - 3000 min ⁻¹

Gewicht	2,6 kg
Besonderheit	FIXTEC, LED
Akkukapazität	5 Ah
maximale Vibration nach EN	9,9 m/s ²
Akkuspannung	18 V
Hublänge	22 mm
Anzahl enthaltener Akkus	2
Akkuart	Lithium-Ion
Energieversorgung	Akkubetrieben
Produktart	Säge

Zubehör

Akku-Ladegerät Typ M1218C	073840 M1218C
Akku-Ladegerät Typ M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion System M18B5 Akkutyp MB18	073816 MB18