



Akku-Schlagschrauber 18V, Typ: GDR18160



Bestelldaten

Bestellnummer	074052 GDR18160
GTIN	3165140889117
Artikelklasse	03B

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Drehschlagschrauber

- **Rechts- / Links-Lauf.**
- **Akku-Ladestandsanzeige.**

Kompakter 18 V / 2,0 Akku-Schlagschrauber.

- **Hohes Drehmoment und hohe Schlagzahl (3200 min⁻¹) für schnellen Arbeitsfortschritt bei Schraubarbeiten in Metall (bis M14) und Holz.**
- **Sehr kurze Bauform für perfekte Handhabung auch an engsten Stellen und über Kopf.**

Vorteil:

Leistungsstark dank hohem Drehmoment.

Lieferumfang:

Inklusive 2x Li-Ion-Akkus, Ladegerät, L-BOXX.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851– 073867.

Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V

Herstellerbezeichnung: GDR V18-160

Anzahl enthaltener Akkus: 2

Akkuart: Lithium-Ion

Akkukapazität: 2 Ah

Akkuspannung: 18 V
maximaler Schrauben-Ø (8,8 – 12,9): M14

Technische Beschreibung

Werkzeugaufnahme Abmessung	1/4 Zoll
typische Verwendung	Strong
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
Gewicht	1,7 kg
maximale Vibration nach EN	10 m/s ²
maximaler Schrauben-Ø (8,8 – 12,9)	M14
Höhe	234 mm
Akkukapazität	2 Ah
Herstellerbezeichnung	GDR V18-160
maximale Drehzahl 1. Gang	2800 min ⁻¹
Länge	153 mm
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil	Innensechskant
Akkuspannung	18 V
Schlagzahl	0 - 3200 min ⁻¹
maximales Drehmoment hart	160 N·m
Anzahl enthaltener Akkus	2
Akkuart	Lithium-Ion
Energieversorgung	Akkubetrieben
geeignet für Material	Holz
Produktart	Schlagschrauber

Zubehör

Akku-Ladegerät Typ 1880CV	073866 1880CV
---------------------------	---------------

Li-Ionen Akku Akkutyp, Akkuspannung B18 V

073851 B18