



## Schleifscheibe CC-GRIND-SOLID-DIAMOND, Ø 125 mm, Typ: D852



### Bestelldaten

Bestellnummer	566368 D852
GTIN	4007220068380
Artikelklasse	55K

### Beschreibung

#### Ausführung:

Schleifscheibe **CC-GRIND-SOLID DIAMOND**, vollflächig mit galvanisch gebundenem Diamant belegt.

#### Verwendung:

Für die Bearbeitung sehr harter Werkstoffe, wie Titan, Nickelbasislegierungen, Guss, Hartmetall, Keramik und Faserverbundwerkstoffe. Zur Flächen- und Kantenbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung und Entgratarbeiten. Inklusive Spannflansch-Set Nr. 566365.

### Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø	22,23 mm
Schleifmittelkurzzeichen	D
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnameattribut	Ø 125 mm
empfohlener Anstellwinkel	5-15 Grad
maximale Umfangsgeschwindigkeit	40 m/s

Produktart

Schleifscheibe

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
Hartmetall (HM)	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
trocken	geeignet		