



Akku-Schlagschrauber 18V, Typ: M18ONEFF34



Bestelldaten

Bestellnummer	074010 M18ONEFF34
GTIN	4058546029029
Artikelklasse	03L

Beschreibung

Ausführung:

Robuste, leistungsstarke **FUEL™ Akku-Schlagschrauber** mit **bürstenlosem POWERSTATE™ EC-Motor**, lange Motorlebensdauer und hohe Energieeffizienz. Stabiles **Metallgetriebegehäuse** und ergonomischem **Mittelhandgriff mit Softauflage**. Akku-Ladestandsanzeige, LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs. Mit Rechts- / Links-Lauf und elektronischer Drehzahlsteuerung. **REDLINK PLUS™-Elektronik** – einzigartiges Leistungsmanagement:

- **Mit Systemkommunikation Antriebsmaschine – Akku.**
 - **Mit Überlastungsschutz für längere Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe.**
- DRIVE CONTROL™ ermöglicht schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen. Akku-Schlagschrauber mit Sprengring liefert bis zu 1627 Nm Anziehdrehmoment und ersetzt Kabel- und Druckluftgeräte. DRIVE CONTROL ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen.
- **Kompakte Bauform.**
 - **Stufe 4 für optimale Mischung aus Leistung und Präzision beim Lösen von Schrauben.**
 - **Kraftvolle 1627 Nm Drehmoment.**
 - **3/4 Zoll Sprengring-Aufnahme.**
 - **ONE KEY™ App zur Individualisierung der Werkzeugeinstellungen.**

- **ONE KEY™ Tool-Tracker & -Security ermöglicht unter anderem die Anzeige der letzten Position des Gerätes.**

Ausführung Werbetext:

Robuste, leistungsstarke **FUEL™ Akku-Schlagschrauber** mit **bürstenlosem POWERSTATE™ EC-Motor**, Lange Motorlebensdauer und hohe Energieeffizienz.

Vorteil:

DRIVE CONTROL™.

Lieferumfang:

Inklusive 2 × Li-Ionen-Akku, Ladegerät, HD-Box, Gürtelclip.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Zubehör finden Sie ab Nr. 073808.

Technische Beschreibung

Akkukapazität	5 Ah
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 18 V
Schlagzahl 2. Stufe	0 - 1850 min ⁻¹
Verpackung	Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
maximales Drehmoment 3. Stufe	1627 Nm
maximales Drehmoment 4. Stufe	1627 Nm
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil	Außen-Vierkant
maximales Drehmoment 1. Stufe	250 Nm
maximaler Schrauben-Ø (8,8 – 12,9)	M33
Herstellerbezeichnung	M18ONEFHIWF34-502X
typische Verwendung	Heavy Duty
Gewicht	3,2 kg
Schlagzahl 3. Stufe	0 - 2400 min ⁻¹
Schlagzahl 4. Stufe	0 - 2400 min ⁻¹
Akkuspannung	18 V
Schlagzahl 1. Stufe	0 - 850 min ⁻¹
maximales Drehmoment 2. Stufe	500 Nm
Werkzeugaufnahme Abmessung	3/4 Zoll
App-Anbindung	OneKey

Anzahl enthaltener Akkus	2
Akkuart	Lithium-Ion
Energieversorgung	Akkubetrieben
geeignet für Material	Stahl
Produktart	Schlagschrauber

Zubehör

Li-Ion System M18B5 Akkutyp MB18	073816 MB18
Akku-Ladegerät Typ M1218C	073840 M1218C
Akku-Ladegerät Typ M1218FC	073840 M1218FC