

Hartig

Bügelmessschraube mit Tellermessflächen Ø 25mm, Messbereich: 25-50mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	422990 25-50
GTIN	4250099616361
Artikelklasse	46P

Beschreibung**Ausführung:**

Messteller aus gehärteten Stahl in planer Ausführung **ohne Vertiefung**. Gehärtete, geschliffene Messspindel. Höhere Genauigkeit als **DIN 863**. Feststellung durch Klemmeinrichtung. Mit Gefühlratsche und Isolierhandschutz. Mit sauber gravierten und schwarz ausgelegten Teilstrichen und Zahlen.

Verwendung:

Zum Messen der Zahnweiten von Stirn- und Schraubenrädern ab Modul 0,6.

Technische Beschreibung

Ausführung Ableseteile	graviert, schwarz
Ausführung Spindel	gehärtet, geschliffen
Kalibrierung	B1
Feststellung	durch Klemmeinrichtung
Messtrommel-Ø	24 mm
Ablesung	0,01 mm
Spindel-Ø	8 mm
Messtrommel-Teilung	1/100 mm
Messbereich	25 - 50 mm
Ausführung Bedienteile	Isolierhandschutz

Fehlergrenze	4 µm
Norm	Werksnorm
Gefühlsratsche	ja
Messteller	ja
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

Dienstleistungen

KalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022000 100
DAkkS-KalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022010 100

Zubehör

Einstellmaß ganze Länge 25 mm	421100 25
-------------------------------	-----------