



Akku-Ratschenschrauber, Typ: M12FIR12-0



Bestelldaten

Bestellnummer	070228 M12FIR12-0
GTIN	4058546029722
Artikelklasse	03L

Beschreibung

Ausführung:

MILWAUKEE – Akku-Winkelbohrschrauber und Ratschenschrauber

- REDLINK™ Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung, R-/L-Lauf und Überlastungsschutz.
- LED Beleuchtung des Arbeitsbereiches.
- Red Li-Ionen-Akkus mit Einzelzellenüberwachung und Ladestandsanzeige.

Kompakte Bauform für schnellen Zugang bei allen Anwendungen z.B. bei Arbeiten an Motoren oder Getrieben.

Bürstenloser POWERSTATE™ Motor mit verstärktem Getriebe und Gehäuse für eine lange Lebensdauer.

REDLINK PLUS™ Elektronik für intelligentes Leistungsmanagement.

Vorteil:

REDLINK PLUS™-Elektronik.

Lieferumfang:

Ohne Akku und ohne Ladegerät.

Inklusive 1/2 Zoll auf 3/8 Zoll Adapter.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073814 und Nr. 073839.

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl 1. Gang	0 - 175 min ⁻¹
typische Verwendung	Strong
Gewicht	1,5 kg
maximales Drehmoment hart	81 Nm
Werkzeugaufnahme	Vierkant 1/2 Zoll
Herstellerbezeichnung	M12FIR12-0
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 12 V
Bauform	Ratschenschrauber
maximale Vibration nach EN	<2,5 m/s ²
Akkuspannung	12 V
Anzahl enthaltener Akkus	0
Energieversorgung	Akkubetrieben
Akkuart	Lithium-Ion
geeignet für Material	Holz
Produktart	Schrauber

Zubehör

Akku-Starter-Set Typ M12NRG4	073839 M12NRG4
Akku-Ladegerät Typ M1218FC	073840 M1218FC
Akku-Ladegerät Typ M1218C	073840 M1218C
Li-Ion System M4B2/M12B2 Akkutyp MB12	073814 MB12