



Dreiarmer Abzieher, Typ: 1



Bestelldaten

Bestellnummer	880130 1
GTIN	4021176013393
Artikelklasse	83U

Beschreibung

Ausführung:

Mit umkehrbaren Abzieharmen (**für Außen- und Innenabzieharbeiten**). Abzieharme auf Traverse verschiebbar für unterschiedliche Werkstück-Ø. Traverse und Abzieharme aus Qualitäts-Werkzeugstahl; kräftige Spindel mit 2-seitiger Spindelspitze (Kugel und Spitze).

Verwendung:

Universell verwendbar zum Abziehen von Lagern, Scheiben, Zahnrädern usw. Bei 880100 Gr. 5 kann die Spanntiefe von 400 mm (normal) durch Verstellen der Arme bis 700 mm erweitert werden.

Technische Beschreibung

Spannweite innen	70 - 140 mm
Spanntiefe bis	100 mm
Spannweite außen	27 - 90 mm
Leistung	6 t
Außen-Sechskant	17 mm

maximales Drehmoment	80 Nm
Anzahl Haken	3
Gewicht	1,53 kg
Produktart	Dreiarmer Abzieher

Zubehör

Verlängerte Abzieherarme (3 Stück) Typ / Spanntiefe 1/200 mm	880320 1/200
Ersatz-Druckspindel Typ 1	880150 1
Ersatz-Abzieherarme (3 Stück) Typ / Spanntiefe 1/100 mm	880220 1/100
Ersatz-Abzieherarme-Paar Typ / Spanntiefe 1/100 mm	880200 1/100