



## Dreiarmer Abzieher, Typ: 3



### Bestelldaten

Bestellnummer	880130 3
GTIN	4021176013546
Artikelklasse	83U

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit umkehrbaren Abzieharmen (**für Außen- und Innenabzieharbeiten**). Abzieharme auf Traverse verschiebbar für unterschiedliche Werkstück-Ø. Traverse und Abzieharme aus Qualitäts-Werkzeugstahl; kräftige Spindel mit 2-seitiger Spindelspitze (Kugel und Spitze).

#### Verwendung:

Universell verwendbar zum Abziehen von Lagern, Scheiben, Zahnrädern usw. Bei 880100 Gr. 5 kann die Spanntiefe von 400 mm (normal) durch Verstellen der Arme bis 700 mm erweitert werden.

### Technische Beschreibung

Spanntiefe bis	200 mm
Spannweite innen	180 - 340 mm
Leistung	10 t
Spannweite außen	46 - 250 mm
Außen-Sechskant	27 mm

maximales Drehmoment	250 Nm
Anzahl Haken	3
Gewicht	9,615 kg
Produktart	Dreiarmer Abzieher

## Zubehör

Ersatz-Abzieherarme (3 Stück) Typ / Spanntiefe 3/200 mm	880220 3/200
Ersatz-Abzieherarme-Paar Typ / Spanntiefe 3/200 mm	880200 3/200
Ersatz-Druckspindel Typ 3	880150 3
Verlängerte Abzieherarme (3 Stück) Typ / Spanntiefe 4/500 mm	880320 4/500