



## Schlagbohrmaschine, Typ: GSB242



### Bestelldaten

Bestellnummer	075720 GSB242
GTIN	3165140944519
Artikelklasse	03B

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Schlagbohrmaschine mit Hochleistungsmotor** mit hohem Drehmoment für schwerste Anwendungen (Bohren, Arbeiten mit Hohlbohrkronen und Lochsägen) sowie Schrauben und Rühren.

- **Neuer Sicherheitshandgriff mit innovativer Befestigung und Softgrip für sicheren Halt der Maschine.**
- **Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer.**
- **Mechanische Überlastkupplung Antirotation für hohe Arbeitssicherheit auch bei härtesten Anwendungen.**
- **Einhülsiges Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock für schnellen Werkzeugwechsel nur mit einer Hand.**
- **Drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Links- wie im Rechtslauf.**
- **Spindelhalsh-Ø 43 mm (Europa-Norm) – im Bohrständer verwendbar.**
- **2-Gang-Getriebe.**
- **Erhöhter Benutzerschutz dank KickBack Control.**

#### Lieferumfang:

Inklusive Schnellspannbohrfutter 13 mm, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag 210 mm, Transportkoffer.

### Technische Beschreibung

Leistungsaufnahme	1100 W
-------------------	--------

Herstellerbezeichnung	GSB 24-2
Bohrfutter-Aufnahme	1/2 Zoll – 20 UNF
maximale Vibration nach EN	14,6 m/s <sup>2</sup>
maximaler Spiralbohr-Ø in Beton	22 mm
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	16 mm
maximale Drehzahl 2. Gang	3000 min <sup>-1</sup>
maximale Drehzahl 1. Gang	900 min <sup>-1</sup>
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
maximales Drehmoment	40 Nm
maximale Schlagzahl	15300 min <sup>-1</sup>
Gewicht	2,9 kg
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	40 mm
Verpackung	Transportkoffer
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Schlagbohrmaschine