



Geradschleifer Akku, Typ: 71230162



Bestelldaten

Bestellnummer	077262 71230162
GTIN	4014586888637
Artikelklasse	03F

Beschreibung

Ausführung:

- **Staubresistenter und leistungsstarker Akku-Geradschleifer.**
- **Wartungsfreier bürstenloser EC-Motor mit innovativen Kühlrippen für optimale Entwärmung inklusive Temperaturüberwachung.**
- **Ideal für jede Anwendung. Optimale Drehzahlen, abgestimmt auf viele Schleifmittel und Materialien durch stufenlose, elektronische Drehzahlvorwahl.**
- **Maximaler Arbeitsfortschritt mit FEIN HighPower Li-Ionen-Akkus. Hochstromfähige Zellen mit dauerhaft hoher Stromabgabe und 75% höherer Stromstärke als Li-Ionen-Akkus.**
- **Hohe Laufruhe und vibrationsarmes Arbeiten durch den eigenständig gelagerten, vom Gehäuse entkoppelten Motor und 4 zusätzliche Vibrationsdämpfer.**
- **Umfangreicher Anwenderschutz: Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, elektronischer Überlastschutz.**
- **Staubgeschützte, separate Motorelektronik im Griffbereich.**

Kompakt mit kurzem Spindelhal.

Ausführung Werbetext:

- **Wartungsfreier bürstenloser EC-Motor mit innovativen Kühlrippen für optimale Entwärmung inklusive Temperaturüberwachung.**
- **Maximaler Arbeitsfortschritt mit FEIN HighPower Li-Ionen-Akkus. Hochstromfähige Zellen mit dauerhaft hoher Stromabgabe und 75% höherer Stromstärke als Li-Ionen-Akkus.**

- **Hohe Laufruhe und vibrationsarmes Arbeiten durch den eigenständig gelagerten, vom Gehäuse entkoppelten Motor und 4 zusätzliche Vibrationsdämpfer.**
- **Umfangreicher Anwenderschutz: Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, elektronischer Überlastschutz.**
- **Staubgeschützte, separate Motorelektronik im Griffbereich.**

Lieferumfang:

Inklusive Spannzange Ø 6 mm, je 1 × Gabelschlüssel SW13 und SW17, Transportkoffer. **Ohne Akku und Ladegerät.** Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073834 – 073845.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter 073834 ff.

Geradschleifer sind zugelassen zum Einsatz von Frässtiften bis zu einem Ø von 12 mm.

Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	AGSZ 18-280 BL Select
Akkuspannung	18 V
Drehzahlbereich	9000 - 28000 min ⁻¹
Gewicht	1,4 kg
maximaler Spannzangen-Ø	8 mm
maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s ²
Motorbauweise	Bürstenlos
elektronische Drehzahlvorwahl	ja
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Fein Typ E 12 V
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Fein Typ E 18 V
Anzahl enthaltener Akkus	0
Akkuart	Lithium-Ion
Energieversorgung	Akkubetrieben
Verpackung	Transportkoffer
Produktart	Geradschleifer

Zubehör

Spannzange für Geradschleifer Spannzangen-Ø 6 mm	077268 6
Spannzange für Geradschleifer Spannzangen-Ø 8 mm	077268 8
Akku Li-Ion Akkutyp, Akkuspannung FE18 V	073837 FE18
Akku Li-Ion Akkutyp, Akkuspannung FE12 V	073837 FE12