

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 070204, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HU7315-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	261362 HU7315-1
GTIN	4045197976406
Artikelklasse	211

**Beschreibung**

VC.T 070204 HU7315-1 Sorte: HU7315-1

Spanbrecher: AF

Toleranz: G

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 50 - 600 m/min

**Technische Beschreibung**

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 600 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Hauptanwendung	N
Vorschub $f$	0,03 - 0,25 mm/U

Sorte	HU7315-1
Spanbrecher	AF
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm
Beschichtung	unbeschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCGT 070204
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen