

**WOHX 08T302 rechts, W00, Sorte: BK6425****Bestelldaten**

Bestellnummer	268904 BK6425
GTIN	4047109225800
Artikelklasse	24T

Beschreibung

WOHX 08T302 rechts BK6425 Sorte: BK6425

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 1,5 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 300 m/min

Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung: 120 - 180 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 300 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,2 mm
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung	120 - 180 m/min
Nebenanwendung	M
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Sorte	BK6425

Schnitttiefe a_p	0,5 - 1,5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	WOHX 08T302 R
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktnamensattribut	W00
Spanwinkel	12 Grad
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen