



Dreh-Wendeschneidplatte TOHX 090202, links, Sorte: BK8425



Bestelldaten

Bestellnummer	268881 BK8425
GTIN	4047109179745
Artikelklasse	24T

Beschreibung

TOHX 090202 links BK8425 Sorte: BK8425

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 1,5 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,2 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 260 m/min

Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung: 120 - 160 m/min

Technische Beschreibung

Nebenanwendung	M
Spanbrecher	G12
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,5 - 1,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung	120 - 160 m/min
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 260 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Eckenradius	0,2 mm
Hauptanwendung	P

Vorschub f	0,1 - 0,2 mm/U
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Sorte	BK8425
Beschichtung	beschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	TOHX 090202 L
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktnamensattribut	W30
Spanwinkel	12 Grad
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen