



WOHX 05T302 links, W01, Sorte: P25M

Bestelldaten

Bestellnummer	268912 P25M
GTIN	4047109056718
Artikelklasse	24T

Beschreibung

WOHX 05T302 links P25M Sorte: P25M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 1,5 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 300 m/min

Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung: 120 - 180 m/min

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Nebenanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 300 m/min
Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung	120 - 180 m/min
Sorte	P25M
Eckenradius	0,2 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 1,5 mm

Hauptanwendung	P
ISO-Code Wendeschneidplatte	WOHX 05T302 L
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktnamensattribut	W01
Spanwinkel	6 Grad
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen