



WOHX 060302 links, W00, Sorte: K10

Bestelldaten

Bestellnummer	268914 K10
GTIN	4047109055698
Artikelklasse	24T

Beschreibung

WOHX 060302 links K10 Sorte: K10

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 200 m/min

Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung: 300 - 500 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	kontinuierlich
Nebenanwendung	N
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	200 m/min
Sorte	K10
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Hauptanwendung	K
Eckenradius	0,2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung	300 - 500 m/min

Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	WOHX 060302 L
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktnamensattribut	W00
Spanwinkel	6 Grad
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen