



## Dreh-Wendescheidplatte TOHX 090204, neutral, Sorte: K10



### Bestelldaten

Bestellnummer	268887 K10
GTIN	4047109036666
Artikelklasse	24T

### Beschreibung

TOHX 090204 neutral K10 Sorte: K10  
 Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
 Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/U  
 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 200 m/min  
 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Nebenanwendung: 300 - 500 m/min

### Technische Beschreibung

Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Nebenanwendung	300 - 500 m/min
Nebenanwendung	N
Eckenradius	0,4 mm
Sorte	K10
Hauptanwendung	K

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	200 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Beschichtung	beschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	TOHX 090204 N
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktnameattribut	W30
Spanwinkel	0 Grad
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen