


DOHT 11T304 links, W60, Sorte: BK6425

Bestelldaten

Bestellnummer	268858 BK6425
GTIN	4047109225282
Artikelklasse	24T

Beschreibung

DOHT 11T304 links BK6425 Sorte: BK6425

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 1,5 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 300 m/min

Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung: 100 - 180 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung	100 - 180 m/min
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 300 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe a_p	0,5 - 1,5 mm
Nebenanwendung	M
Sorte	BK6425
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Hauptanwendung	P

ISO-Code Wendeschneidplatte	DOHT 11T304 L
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktnameattribut	W60
Spanwinkel	12 Grad
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen