



Dreh-Wendeschneidplatte DOHT 070202, neutral, Sorte: P25M



Bestelldaten

Bestellnummer	268859 P25M
GTIN	4047109073579
Artikelklasse	24T

Beschreibung

DOHT 070202 neutral P25M Sorte: P25M

Vorschub f: 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 300 m/min

Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung: 100 - 180 m/min

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schichten
Hauptanwendung	P
Nebenanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 300 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,2 mm
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U

Sorte	P25M
Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung	100 - 180 m/min
Beschichtung	beschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	DOHT 070202
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktnameattribut	W79
Spanwinkel	12 Grad
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen