



WOHX 10T304 links, W00, Sorte: P25M

Bestelldaten

Bestellnummer	268921 P25M
GTIN	4047109056480
Artikelklasse	24T

Beschreibung

WOHX 10T304 links P25M Sorte: P25M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 1,5 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 300 m/min

Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung: 120 - 180 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 300 m/min
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Nebenanwendung	M
Sorte	P25M
Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung	120 - 180 m/min
Schnitttiefe a_p	0,5 - 1,5 mm
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Hauptanwendung	P
ISO-Code Wendeschneidplatte	WOHX 10T304 L
Produktnameattribut	W00
Spanwinkel	6 Grad
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen