


**VHM-Fräser, TiAlN, Ø DC: 8mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	203612 8
GTIN	4045197964106
Artikelklasse	12X

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Durch mindestens 6 Zähne **hohe Stabilität** und **extrem hohe Laufruhe**. Exzentrischer Hinterschliff. **Zum Umfangfräsen als Schlichtarbeitsgang.**

**Technische Beschreibung**

Zustellrichtung	horizontal
Gesamtlänge L	90 mm
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Spiralwinkel	45 Grad
Toleranz Nenn-Ø	h10
Vorschub $f_z$ für Besäumen in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,063 mm
Schaft-Ø $D_s$	8 mm
Zähnezahl Z	6
Schneiden-Ø $D_c$	8 mm
Schneidenlänge $L_c$	32 mm
Eckenfasenbreite bei $45^\circ$	0,1 mm
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM

Norm	Werksnorm
Typ	N
Eingriffsbreite $a_e$ bei Fräsoperation	0,05×D bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Eckfräser

## Anwenderdaten

	Eignung	$V_c$	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	600 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	400 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	190 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	170 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	160 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	95 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	90 m/min	M
GG(G)	geeignet	120 m/min	K
Uni	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	bedingt geeignet		
Luft	bedingt geeignet		

## Dienstleistungen

Schaftschleifen Typ HB	129100 HB
------------------------	-----------