



**WOHX 02T001 rechts, W00, Sorte: P40**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	268894 P40
GTIN	4047109055339
Artikelklasse	24T

**Beschreibung**

WOHX 02T001 rechts P40 Sorte: P40

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 1,2 mm

Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 100 - 220 m/min

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Nebenanwendung: 80 - 160 m/min

**Technische Beschreibung**

Nebenanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	100 - 220 m/min
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Nebenanwendung	80 - 160 m/min
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 1,2 mm
Eckenradius	0,1 mm
Vorschub $f$	0,05 - 0,2 mm/U

Sorte	P40
ISO-Code Wendeschneidplatte	WOHX 02T001 R
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktnamensattribut	W00
Spanwinkel	12 Grad
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen