

**TOGX 06T104 neutral, W57, Sorte: BK8430****Bestelldaten**

Bestellnummer	268864 BK8430
GTIN	4047109201491
Artikelklasse	24T

Beschreibung

TOGX 06T104 neutral BK8430 Sorte: BK8430

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 1,5 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 300 m/min

Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung: 120 - 180 m/min

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
Nebenanwendung	M
Schnitttiefe a_p	0,5 - 1,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung	120 - 180 m/min
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 300 m/min
Sorte	BK8430
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	P

ISO-Code Wendeschneidplatte	TOGX 06T104
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktnameattribut	W57
Spanwinkel	14 Grad
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen