



## Ganzstahl-Hebelzwinge, Spannweite: 250mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	860600 250
GTIN	4008158034409
Artikelklasse	83K

### Beschreibung

#### Ausführung:

Schiene / Festbügel aus gezogenem Blankstahl, Gleitbügel aus gesenkgeschmiedetem Stahl, jeweils vergütet und galvanisch verzinkt. Spannhebel mit selbstarretierendem Rastzahnsegment. Öffnen mittels Entriegelungsklinke. Bewegliche Druckplatte, Spannhebel pulverbeschichtet. Maximale Spannkraft bis 8500 N.

#### Verwendung:

Für **schnelles** und müheloses **Spannen mit hohem Spanndruck**.

### Technische Beschreibung

Ausladung	120 mm
Spannweite	250 mm
Gewicht	1,5 kg
Querschnitt der Gleitschiene	24,5×9,5 mm
Produktart	Zwinge

