



## Dreh-Wendeschneidplatte TOGX 090202, neutral, Sorte: BK8430



### Bestelldaten

Bestellnummer	268866 BK8430
GTIN	4047109201514
Artikelklasse	24T

### Beschreibung

TOGX 090202 neutral BK8430 Sorte: BK8430

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 120 - 300 m/min

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Nebenanwendung: 120 - 180 m/min

### Technische Beschreibung

Sorte	BK8430
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 300 m/min
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Nebenanwendung	120 - 180 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,2 mm

Hauptanwendung	P
Nebenanwendung	M
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Beschichtung	beschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	TOGX 090202
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktnameattribut	W57
Spanwinkel	14 Grad
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen