

Garant**Elektronik-Seitenschneider, normale Kopfform, SFW, ganze Länge: 125mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	726215 125
GTIN	4045197976499
Artikelklasse	71B

Beschreibung

Ausführung:

Präzise gearbeitet, mit schlanker Form. Schneiden induktiv gehärtet (62 – 64 HRC). Blendfreie Oberfläche, matt gestrahlt mit eingelegtem Gelenk und versenkter Schraube. Doppelte auswechselbare Feder für einfache Handhabung. **2K**-Griffhüllen aus ableitendem Material. **ESD-geeignet**. Schneiden Präzisionsgeschliffen.

Werkstoff:

CNC-bearbeiteter Spezial-Werkzeugstahl für extrem genaue Toleranzen.

Technische Beschreibung

Schneidenlänge	11,5 mm
Schneidleistung Kupferdraht bis Ø	0,2 - 1,6 mm
Kopfbreite	12 mm
ganze Länge	125 mm
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Schneidfase	sehr feine Wate
Produktnamensattribut	SFW
Produktart	schneidende Zange

