

Garant**Ganzstahl-Schraubzwinge, Spannweite: 500mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	860480 500
GTIN	4045197167460
Artikelklasse	81D

Beschreibung**Ausführung:**

Schiene / Festbügel aus gezogenem Blankstahl, Gleitbügel aus gesenkgeschmiedetem Stahl, jeweils vergütet und galvanisch verzinkt. Leichtgängige Stahlspindel mit Trapezgewinde, brüniert.

Bewegliche Druckplatte mit integrierter **Spindelsicherung verhindert Lösen** der Spindel bei Vibrationen. Maximale Kraftübertragung durch **Kraftheft** mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und schlagzähem PP-Kern. Rutschfeste Oberflächenstruktur auch bei nassen, öligen Händen.

Technische Beschreibung

Spannweite	500 mm
Querschnitt der Gleitschiene	25x12 mm
Ausladung	120 mm
Produktart	Zwinge

