

**Schleifbockscheibe D×T×H (mm), 200×25×51, Typ: SC46****Bestelldaten**

Bestellnummer	596400 SC46
GTIN	9003172027784
Artikelklasse	53Y

**Beschreibung****Ausführung:**

**Hochwertige, langlebige Schleifbockscheiben** in keramischer Bindung. Hohe Rund- und Planlaufgenauigkeit, Arbeitshöchstgeschwindigkeit 40 m/s. **Universell einsetzbar** auf Doppelschleifmaschinen zum Entgraten, Schärfen und Nachschleifen von Werkzeugen.

**Verwendung:**

Für Aluminium und NE-Metalle.

**Spezifikation:**

**Siliciumcarbid** grün, Härtegrad H.

**Lieferumfang:**

Inklusive Reduzierringe für die angegebenen Bohrungen.

**Hinweis:**

Vlies-Kompakt-Schleifscheiben siehe Nr. 568725 ff.

**Technische Beschreibung**

Feinheitsgrad	mittel
Körnung	46

Schleifmittelkurzzeichen	SiC
maximale Umfangsgeschwindigkeit	40 m/s
Schleifmittel	Siliciumcarbid (SiC)
Spezifikation	Siliciumcarbid grün, Härtegrad H
Schleifverfahren	Schleifbock
Reduzierring Innen-Ø	32 mm
Form	1
Scheiben-Ø D	200 mm
Scheibenbreite T	25 mm
Produktnamensattribut	200×25×51
Bohrungs-Ø H	51 mm
Produktart	Schleifbockscheibe