

3M**Hochleistungs-Dichtband schwarz, BreitexLänge (mmxm): 50X5,5**

Bestelldaten

Bestellnummer	083771 50X5,5
GTIN	4054596382794
Artikelklasse	08M

Beschreibung

Ausführung:

Das **3M™ 4411** wurde speziell dazu konzipiert, um eine professionelle Abdichtung über eine bestehende Verbindung oder Naht, die direktem Sonnenlicht, extremen Temperaturen und Feuchtigkeit ausgesetzt ist, zu bieten. Durch einen Ionomer-Träger ist es **beständiger gegenüber UV- und Chemikalienbelastungen**.

Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.

Klebmasse: Acrylat

Stärke: 1 mm

Technische Beschreibung

Breite	50 mm
Länge	5,5 m
Dehnungsfähigkeit	450 %
Herstellerbezeichnung	4411B

Stärke	1 mm
Farbe	schwarz
Zugfestigkeit	0,19 N/mm
Klebkraft auf Stahl	1,34 N/mm
Liner vorhanden	ja
Besonderheit	feuchtigkeitsbeständig
Besonderheit	UV-beständig
Besonderheit	anschmiegsam
Besonderheit	witterungsbeständig
Anwendung	Abdichten
Anwendung	Versiegelung
Lagertemperatur	15 - 38 °C
Klebebandart	einseitig
Mindesthaltbarkeit	12 Monat
Klebmasse	Acrylat
Lager Luftfeuchtigkeit	30 - 70 %
temperaturbeständig bis	90 - 150 °C
Trägermaterial	Ionomer-Träger
Produktart	Klebeband