

Garant**Ganzstahl-Schraubzwinde, Spannweite: 120mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 860480 120 |
| GTIN | 4045197335067 |
| Artikelklasse | 81D |

Beschreibung**Ausführung:**

Schiene / Festbügel aus gezogenem Blankstahl, Gleitbügel aus gesenkgeschmiedetem Stahl, jeweils vergütet und galvanisch verzinkt. Leichtgängige Stahlspindel mit Trapezgewinde, brüniert.

Bewegliche Druckplatte mit integrierter **Spindelsicherung verhindert Lösen** der Spindel bei Vibrationen. Maximale Kraftübertragung durch **Kraftheft** mit griffiger Haptoprene®-Oberfläche und schlagzähem PP-Kern. Rutschfeste Oberflächenstruktur auch bei nassen, öligen Händen.

Querschnitt der Gleitschiene: 13,5×6,5 mm

Ausladung: 60 mm

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------------|-------------|
| Spannweite | 120 mm |
| Querschnitt der Gleitschiene | 13,5×6,5 mm |
| Ausladung | 60 mm |
| Produktart | Zwinde |

