

Garant**Ganzstahl-Schraubzwinge mit Klappgriff, Spannweite: 200mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	860490 200
GTIN	4045197604262
Artikelklasse	81D

Beschreibung**Ausführung:**

Schiene / Festbügel aus gezogenem Blankstahl, Gleitbügel aus gesenkgeschmiedetem Stahl, jeweils vergütet und galvanisch verzinkt. Leichtgängige Stahlspindel mit Trapezgewinde, brüniert.

Bewegliche Druckplatte mit integrierter **Spindelsicherung verhindert Lösen** der Spindel bei Vibrationen. Maximale Kraftübertragung durch **Kraftheft** mit griffiger Haptoprene®-Oberfläche und schlagzähem PP-Kern. Rutschfeste Oberflächenstruktur auch bei nassen, öligen Händen. Ganzstahlzwinge mit Klappgriff. Schnelles Zudrehen und Spannen an das Werkstück in eingerasteter, vertikaler Griffposition. **Kraftvolles und müheloses Arbeiten mit ausgeklapptem Griff.**

Querschnitt der Gleitschiene: 19,5x9,5 mm

Ausladung: 100 mm

Technische Beschreibung

Ausladung	100 mm
Spannweite	200 mm

Querschnitt der Gleitschiene

19,5x9,5 mm

Produktart

Zwinge