



## Ganzstahl-Hebelzwinge, Spannweite: 160mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	860600 160
GTIN	4008158034331
Artikelklasse	83K

### Beschreibung

#### Ausführung:

Schiene / Festbügel aus gezogenem Blankstahl, Gleitbügel aus gesenkgeschmiedetem Stahl, jeweils vergütet und galvanisch verzinkt. Spannhebel mit selbstarretierendem Rastzahnsegment. Öffnen mittels Entriegelungsklinke. Bewegliche Druckplatte, Spannhebel pulverbeschichtet. Maximale Spannkraft bis 8500 N.

#### Verwendung:

Für **schnelles** und müheloses **Spannen mit hohem Spanndruck**.

### Technische Beschreibung

Querschnitt der Gleitschiene	17,5×6,8 mm
Ausladung	80 mm
Spannweite	160 mm
Gewicht	0,65 kg
Produktart	Zwinge

