

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Topfbürste Stahldraht, vermessingt 0,30 mm, Bürsten-Ø D1: 100mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	573300 100
GTIN	4017359053393
Artikelklasse	57L

**Beschreibung****Ausführung:**

Gewellter Draht fest im Stahlkörper verpresst. Zur Verwendung auf Winkelschleifern und stationären Maschinen.

Der hochfeste Stahldraht ist mit dünnem Messingüberzug versehen.

Mit **Innengewinde M14**. Mit **Innengewinde M14**.

**Verwendung:**

Zur Bearbeitung von Oberflächen, zum Entgraten, Entrosten, Polieren, Entfernen von Farbe, Grundierungen, Lack, Zunder etc. bestens geeignet.

**Technische Beschreibung**

Besatzlänge H <sub>1</sub>	30 mm
maximale Drehzahl	8500 min <sup>-1</sup>
Bürsten-Ø D <sub>1</sub>	100 mm
Borstenstärke	0,3 mm
Gewinde M	M14
Besatzmaterial	Stahldraht
Produktart	Topfbürste

