



Ganzstahl-Hebelzwinge, Spannweite: 200mm



Bestelldaten

Bestellnummer	860600 200
GTIN	4008158000633
Artikelklasse	83K

Beschreibung

Ausführung:

Schiene / Festbügel aus gezogenem Blankstahl, Gleitbügel aus gesenkgeschmiedetem Stahl, jeweils vergütet und galvanisch verzinkt. Spannhebel mit selbstarretierendem Rastzahnsegment. Öffnen mittels Entriegelungsklinke. Bewegliche Druckplatte, Spannhebel pulverbeschichtet. Maximale Spannkraft bis 8500 N.

Verwendung:

Für **schnelles** und müheloses **Spannen mit hohem Spanndruck**.

Technische Beschreibung

Gewicht	1,1 kg
Querschnitt der Gleitschiene	22×8,5 mm
Spannweite	200 mm
Ausladung	100 mm
Produktart	Zwinge

