



## Ganzstahl-Hochleistungszwinde mit Sonderdruckkappe, Spannweite: 1500mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	861100 1500
GTIN	4008158007205
Artikelklasse	83K

### Beschreibung

#### Ausführung:

Schiene und Festbügel aus gezogenem Blankstahl (Sonderprofil), vergütet und galvanisch verzinkt. Gleitbügel aus Stahl, gesenkgeschmiedet, vergütet und galvanisch verzinkt. Verschleißfeste, leichtgängige Stahlspindel mit Trapezgewinde. Lange Lebensdauer dank hitzebeständiger Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage, schwenkbar bis 35°. Spindel vergütet und brüniert mit verschiebbarem Knebelgriff.

#### Verwendung:

Für schwere und schwerste Beanspruchung beim Spannen von Werkstücken im Stahlbau, Schlossereien, LKW-Bau, Maschinenbau usw. Die bewegliche Sonderdruckkappe ermöglicht das Spannen schräger Werkstücke bis 35°. **Maximaler Spanndruck bis ca. 12000 N.**

### Technische Beschreibung

Spannweite	1500 mm
Ausladung	140 mm
Gewicht	6,5 kg

Querschnitt der Gleitschiene	34×13 mm
Produktart	Zwinge

---

## Zubehör

Druckkappe inklusive Befestigungsmaterial	861130
Spindel mit Knebel und Druckkappe	861140