

**Feinschleifwalze (SiC), Ø 100×100 mm, Körnung: 150****Bestelldaten**

Bestellnummer	568485 150
GTIN	4027497032563
Artikelklasse	53L

**Beschreibung****Ausführung:**

Elastische Polyurethan-Schleifwalze (PU) mit SiC-Schleifkorn durchsetzt. Abmessung Ø 100×100 mm, Bohrungs-Ø 19 mm mit Doppelkeilnut.

**Verwendung:**

Zum Ausschleifen von Kratzern, Nachbearbeiten von Schweißnähten. Erzeugt einen **glänzenden Längsschliff**. Sehr hohe Standzeit, kantenstabil.  
Auch für den Nassschliff mit pH-neutralem Kühlmittel geeignet.

**Technische Beschreibung**

Körnung	150
Bindungshärtegrad Beschreibung	mittel
Schleifmittelkurzzeichen	SiC
Walzen-Ø	100 mm
Walzenbreite	100 mm
Produktnamensattribut	Ø 100×100 mm
empfohlene Drehzahl	900 - 1200 min <sup>-1</sup>
Produktart	Schleifwalze

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
Hartmetall (HM)	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
trocken	geeignet		