



## Dreiarmer Abzieher mit voreinstellbarer Spannweite, Typ: 4



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 880960 4      |
| GTIN          | 4021176850509 |
| Artikelklasse | 83U           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Kräftige Abzieher mit großer Spannkraft und vorzüglicher Spannwirkung. Mit dem Einstellschlüssel werden die symmetrisch spannenden Arme leichtgängig auf die erforderliche Spannweite eingestellt. Das abzuziehende Teil wird **kraftschlüssig** fest umspannt, ein **Abspringen oder Ausweichen** der Greifarme ist **unmöglich**.

Zum Außenabziehen **und** Innenabziehen.

#### Verwendung:

Zum Abziehen von besonders festsitzenden Kugellagern, Zahnrädern, Riemenscheiben und ähnlichen Teilen.

### Technische Beschreibung

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Spanntiefe bis   | 225 mm      |
| Spanntiefe       | 50 mm       |
| Leistung         | 10 t        |
| Spannweite außen | 20 - 250 mm |

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Spannweite innen     | 225 - 325 mm       |
| Außen-Sechskant      | 27 mm              |
| Anzahl Haken         | 3                  |
| maximales Drehmoment | 300 Nm             |
| Gewicht              | 11,99 kg           |
| Produktart           | Dreiarmer Abzieher |