



## Dreiarmer Abzieher mit voreinstellbarer Spannweite, Typ: 5



### Bestelldaten

Bestellnummer	880960 5
GTIN	4021176850684
Artikelklasse	83U

### Beschreibung

#### Ausführung:

Kräftige Abzieher mit großer Spannkraft und vorzüglicher Spannwirkung. Mit dem Einstellschlüssel werden die symmetrisch spannenden Arme leichtgängig auf die erforderliche Spannweite eingestellt. Das abzuziehende Teil wird **kraftschlüssig** fest umspannt, ein **Abspringen oder Ausweichen** der Greifarme ist **unmöglich**.

Zum Außenabziehen **und** Innenabziehen.

#### Verwendung:

Zum Abziehen von besonders festsitzenden Kugellagern, Zahnrädern, Riemenscheiben und ähnlichen Teilen.

### Technische Beschreibung

Spanntiefe bis	275 mm
Spannweite innen	300 - 425 mm
Spanntiefe	50 mm
Spannweite außen	30 - 350 mm

Leistung	10 t
Außen-Sechskant	27 mm
Anzahl Haken	3
maximales Drehmoment	300 Nm
Gewicht	13,485 kg
Produktart	Dreiarmer Abzieher