


Garant
Stahl-Bohrstange A.. SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 1012/06mm


Bestelldaten

Bestellnummer	260032 1012/06
GTIN	4045197979018
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Spannhöhe L ₂	11 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
Kopflänge L ₁	32,5 mm
Halsbreite L ₄	10 mm
ISO-Code Halter	A1012K SCLCR/L06
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	13 mm
Plattengröße	6 mm
Mittenversatz L ₃	6,9 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D _s	12 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500