

Garant

Stahl-Bohrstange A.. SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 1216/06mm


Bestelldaten

Bestellnummer	260033 1216/06
GTIN	4045197979063
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kopflänge L ₁	42 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	16 mm
Halsbreite L ₄	12 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
ISO-Code Halter	A1216M SCLCR/L06
Plattengröße	6 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Mittenversatz L ₃	8,9 mm
Spannhöhe L ₂	15 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Schaft-Ø D _s	16 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500