



## NC-Hochdruckspanner NC8, Typ: H200



### Bestelldaten

Bestellnummer	360405 H200
GTIN	4250364403429
Artikelklasse	34A

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Geringe Baumaße:** Optimales Verhältnis Spannbereich / Gesamtlänge. Gewünschter Spanndruck ist **werkzeuglos** vorwählbar: **in 11 Stufen:** Backenbreite 90 mm, **in 4 Stufen:** Backenbreite 125 / 160 / 200 mm. Besonders steifer Grundkörper aus GJS-60, **Ober- und Unterseite geschliffen, Paarungsgenauigkeit 0,02 mm.**

#### Merkmal:

**Vollständig gekapselte, wartungsarme und nitrierte Spindel!**

- **Erhöhte Funktionssicherheit.**
- **Optimierter Späneschutz.**
- **Minimierter Reinigungsaufwand.**

Heavy Duty für Schwerstzerspannung.

#### Verwendung:

Horizontal oder seitlich einsetzbar, **da seitliche Flächen mit einer Genauigkeit von -0,05mm geschliffen sind.**

#### Lieferumfang:

Inklusive 2 Stufenbacken (=Standard!), 1 Handkurbel, 4 Spannpratzen.

#### Hinweis:

- **Abmessung/Backenschnittstelle NC 8 identisch zu Allmatic TC / LC.**
- **NC 8 (Nr. 360405) ersetzt die Produkte LC (Nr. 360500) und TC (Nr. 360400).**
- **Größen 125 MX und 125 LX werden mit Backen Nr. 361295 125 und Nr. 361296 125 ausgeliefert.**
- **Keine stirnseitigen Bohrungen für Verlängerungen enthalten!**

### Technische Beschreibung

Gewicht	85 kg
$r \pm 0,015$	164 mm
Typ	200
Spannbereich b	0 - 246 mm
Gesamtlänge L	615 mm
Quernut n H7	20 mm
t	164 mm
Spannkraft bis maximal	80 kN
Farbcode für passendes Zubehör	NC8
Grundkörperhöhe c $-0,02$	140 mm
Ausführung	Nullpunktspannsystem
Grundkörperlänge a	530 mm
Backenhöhe h	60 mm
m	234 mm
Spannbereich d	189 - 435 mm
Längsnut l H7	20 mm
Anzahl Gewinde für Werkstückanschlag	5
Stegbreite $B_1 -0,05$	202 mm
Serie	NC8
Produktart	Maschinenschraubstock