



NC-Hochdruckspanner NC8, Typ: 125L



Bestelldaten

Bestellnummer	360405 125L
GTIN	4250364403375
Artikelklasse	34A

Beschreibung

Ausführung:

Geringe Baumaße: Optimales Verhältnis Spannbereich / Gesamtlänge. Gewünschter Spanndruck ist **werkzeuglos** vorwählbar: **in 11 Stufen:** Backenbreite 90 mm, **in 4 Stufen:** Backenbreite 125 / 160 / 200 mm. Besonders steifer Grundkörper aus GJS-60, **Ober- und Unterseite geschliffen, Paarungsgenauigkeit 0,02 mm.**

Merkmal:

Vollständig gekapselte, wartungsarme und nitrierte Spindel!

- Erhöhte Funktionssicherheit.
- Optimierter Späneschutz.
- Minimierter Reinigungsaufwand.

Verwendung:

Horizontal oder seitlich einsetzbar, **da seitliche Flächen mit einer Genauigkeit von -0,05mm geschliffen sind.**

Lieferumfang:

Inklusive 2 Stufenbacken (=Standard!), 1 Handkurbel, 4 Spannpratzen.

Sonderzubehör:

- **Spannbolzen Nr. 360025 - 25 M10.**
- **Adapterplatten für Backenschnellwechsel Xtric Nr. 361293;361294 Gr.125.**
- **Adapterplatten Nr. 361297; 361298 Gr. 125.**

Hinweis:

- **Abmessung/Backenschnittstelle NC 8 identisch zu Allmatic TC / LC.**
- **NC 8 (Nr. 360405) ersetzt die Produkte LC (Nr. 360500) und TC (Nr. 360400).**
- **Größen 125 MX und 125 LX werden mit Backen Nr. 361295 125 und Nr. 361296 125 ausgeliefert.**

Technische Beschreibung

Grundkörperlänge a	530 mm
Ausführung	Nullpunktspannsystem
$r \pm 0,015$	216 mm
Backenhöhe h	39,5 mm
Typ	125
Längsnut l H7	20 mm
Spannbereich b	0 - 314 mm
Farbcode für passendes Zubehör	NC8
t	144 mm
m	278 mm
Quernut n H7	20 mm
Gesamtlänge L	615 mm
Spannbereich d	87 - 445 mm
Gewicht	43 kg
Spannkraft bis maximal	40 kN
Grundkörperhöhe c $-0,02$	100 mm
Anzahl Gewinde für Werkstückanschlag	7
Stegbreite $B_1 -0,05$	126 mm
Serie	NC8
Produktart	Maschinenschraubstock

Zubehör

Gewindeabstreifer-Set Typ 125	360822 125
-------------------------------	------------