

Garant

Stahl-Bohrstange A.. SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 0810/06mm


Bestelldaten

Bestellnummer	260033 0810/06
GTIN	4045197979049
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	6 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	11 mm
Spannhöhe L_2	9 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Plattengröße	6 mm
ISO-Code Halter	A0810J SCLCR/L06
Kopflänge L_1	27 mm
Halsbreite L_4	8 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Gesamtlänge L	110 mm
Schaft-Ø D_s	10 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500