

**Garant**

**Stahl-Bohrstange A.. SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 1012/06mm**


**Bestelldaten**

Bestellnummer	260033 1012/06
GTIN	4045197979056
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	13 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
Gesamtlänge L	125 mm
Mittenversatz $L_3$	6,9 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Kopflänge $L_1$	32,5 mm
Plattengröße	6 mm
Einstellwinkel $\kappa$	95 Grad
Spannhöhe $L_2$	11 mm
Halsbreite $L_4$	10 mm
ISO-Code Halter	A1012K SCLCR/L06
Schaft-Ø $D_s$	12 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500