

Garant**Frässtift Z7 – mittel, kreuzverzahnt, HM, Typ: E0610****Bestelldaten**

Bestellnummer	540200 E0610
GTIN	4045197966889
Artikelklasse	51D

Beschreibung**Ausführung:**

Schaft-Ø 6 mm.

GARANT-Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall.

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Schaft-Ø: 6 mm

Formbeschreibung: Tropfen

Kopf-Ø: 6 mm

Kopflänge L₁: 10 mm

Gesamtlänge: 50 mm

Schaft-Ø: 6 mm

Technische Beschreibung

Form	E0610
------	-------

Kopflänge L ₁	10 mm
Kopf-Ø	6 mm
Zahnung Kurzzeichen	Z7
Zahnungsfeinheitsgrad	mittel
Schaft-Ø	6 mm
Gesamtlänge	50 mm
Zahnungsart	kreuzverzahnt
Formbeschreibung	Tropfen
Schneidstoff	HM
Produktart	Frässtift