

Garant**Frässtift Z7 – mittel, kreuzverzahnt, HM, Typ: H0820****Bestelldaten**

Bestellnummer	540200 H0820
GTIN	4045197156280
Artikelklasse	51D

Beschreibung**Ausführung:**

Schaft-Ø 6 mm.

GARANT-Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall.

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Schaft-Ø: 6 mm

Formbeschreibung: Flamme

Kopf-Ø: 8 mm

Kopflänge L₁: 20 mm

Gesamtlänge: 60 mm

Schaft-Ø: 6 mm

Technische Beschreibung

Kopflänge L ₁	20 mm
--------------------------	-------

Form	H0820
Zahnung Kurzzeichen	Z7
Kopf-Ø	8 mm
Schaft-Ø	6 mm
Gesamtlänge	60 mm
Formbeschreibung	Flamme
Zahnungsfeinheitsgrad	mittel
Zahnungsart	kreuzverzahnt
Schneidstoff	HM
Produktart	Frässtift