

Garant**Trennscheibe, Hochleistungsausführung SCHMAL, Scheiben-Ø: 115mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	563277 115
GTIN	4045197967480
Artikelklasse	51M

Beschreibung**Ausführung:**

Schmale Ausführung für schnelles, wirtschaftliches Trennen bei hoher Standzeit.

Spezifikation:

A46R-BF.

Technische Beschreibung

Formbeschreibung	gerade
Scheiben-Ø	115 mm
Scheibenbreite	1,6 mm
Bohrungs-Ø	22,23 mm
Spezifikation	A46R-BF
für Materialstärken	7,7 - 8 mm
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %

empfohlener Anstellwinkel	90 Grad
optimiert für Werkstoff	INOX
Antriebsmaschine	Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Trennscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		
Uni	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		