



Muttersprenger, für Muttern: M14-M24



Bestelldaten

Bestellnummer	884900 M14-M24
GTIN	4021176020551
Artikelklasse	83U

Beschreibung

Ausführung:

Durch hydraulische Presse zum Zersprengen von unlösbaren oder festgerosteten Muttern (der Güteklassen 5 – 10) ohne Beschädigung der Schraubenbolzen. Zweifach gekröpft, dadurch ist das Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen möglich. Mit gehärteter Meißelschneide. Betätigung nur durch Anziehen der Druckschraube. Nach dem Sprengen der Mutter Druckschraube wieder zurückdrehen und Sprengmeißel bis zum Anschlag zurückdrücken. Gr. M18 – M30 für Edelstahlschrauben – bis M30 bei Güte 8, bis M24 bei Güte 10.

Hinweis:

Die Druckschraube darf bei Gr. M4 – M14 mit **maximal 60 Nm**, bei Gr. M14 – M24 mit **maximal 70 Nm** und bei Gr. M18 – M30 mit **maximal 50 Nm** angezogen werden. Ein Überschreiten der Anzugsmomente ist nicht zulässig und kann zur Zerstörung des Werkzeuges und zu Unfällen führen.

Technische Beschreibung

ganze Länge ohne Druckspindel	350 mm
Spannweite	22 - 36 mm
für Muttern	M14-M24
Meißelschneidenbreite	30 mm
Produktart	Muttersprenger

Zubehör

Ersatz-Meißelschneide für Muttern M14-M24

884910 M14-M24