

**Trennscheibe PREMIUM*** SUPER SCHMAL, Scheiben-Ø: 125mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	563116 125
GTIN	9003172418209
Artikelklasse	53T

Beschreibung**Ausführung:**

Superschmale Trennscheibe 0,8 mm für schnellste Schnitte **in dünnwandigem Material** (z. B. Karosseriebleche). Geringste Gratbildung und thermische Belastung.

Verwendung:

Zum Freitrennen auf Elektro- und Druckluftwinkelschleifern mit maximal 80 m/s Schnittgeschwindigkeit v_c .

Spezifikation:**A60R-BFP.****Hinweis:**

Die Scheibenstärke sollte mindestens 20% der zu trennenden Materialstärke betragen. INOX-Trennscheiben mit reduzierter Schnittgeschwindigkeit einsetzen.

Technische Beschreibung

Scheibenbreite	0,8 mm
Spezifikation	A60R-BFP
Scheiben-Ø	125 mm

Bohrungs-Ø	22,23 mm
Formbeschreibung	gerade
maximale Drehzahl	12200 min ⁻¹
für Materialstärken	2,4 - 4 mm
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
empfohlener Anstellwinkel	90 Grad
optimiert für Werkstoff	INOX
Antriebsmaschine	Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Trennscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		
Uni	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

