



Schrauben-Ausdreher mit Doppelschneide und Körnerspitze., Typ: 3



Bestelldaten

Bestellnummer	082861 3
GTIN	4049002020896
Artikelklasse	04D

Beschreibung

Ausführung:

Aus zähem Chrom-Vanadium-Stahl. Die scharfen Kanten der Rillen krallen sich in der angebohrten Schraube fest und drehen diese heraus. Mit Vierkant zur Betätigung durch Windeisen und dergleichen.

Verwendung:

Sowohl für Rechts als auch für Linksgewinde geeignet.

Passend für:

gehärteten Stahl. Sowohl für Rechts- als auch für Linksgewinde geeignet.

Hinweis:

UNC und UNF-Gewinde auf Anfrage lieferbar.

Vorbohr-Ø: 6,4 mm

passend für Schrauben/Bolzen: M10 – M12

passend für: gehärteten Stahl

Technische Beschreibung

passend für Schrauben/Bolzen	M10 – M12
Vorbohr-Ø	6,4 mm
Typ	3
passend für	gehärteten Stahl
Produktart	Schrauben Ausdreher

